



Chiave a compasso con settori variabili curvata, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 80/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628810 80/5
GTIN	4020772051082
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Curvata, con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Massimo	80 mm
Distanza dei settori regolabile a	40 - 80 mm
Lunghezza complessiva	215 mm
Ø Nominale perno	5 mm
Modello	764C
Filettatura del perno	M6
Denominazione originale prodotto	764CC
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

Accessori

Scatole di ordinamento da 20 pezzi, con perni fusi e dadi

628850