



## Salopette Industria, nero / grigio, Taglia DE: 25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091432 25
GTIN	7330509387092
Classe articolo	04T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

- **Tasca posteriore con pateletta.**
- **Tasca sulla gamba con tasca portacellulare e portatessere, nonché ulteriori scomparti per le penne.**
- **Tasca laterale e tasca portametro.**

**Salopette** con vita e bretelle regolabili munite di elastico.

- **Tasca pettorale con pateletta e colori a contrasto e tasca portapenne.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Fibbia non metallica.**
- **Portamartello sul fianco.**

#### Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Salopette** in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091431.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone  
 Composizione del tessuto: 65% poliestere  
 Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m<sup>2</sup>  
 Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100  
 Lavaggio: Colorati 70 °C

## Descrizione tecnica

Taglia DE	25
Dimensione FR	46C
Dim. IT	46C
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	D100
Dimensioni SE	D96
Dimensioni ES	46C
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetileni
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Salopette

