

**Tuta Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia DE: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091441 50
GTIN	7330509360026
Classe articolo	04T

Descrizione**Esecuzione:**

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

Tuta elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.

- **Tasca portacellulare interna.**
- **Tasca posteriore con patella.**
- **Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.**
- **Tasca portametro.**

Descrizione:

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con patella, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Tuta in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091442.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella con lo specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Taglia DE	50
Dimensione FR	44
Dim. IT	C50
Dimensione UK	M
Dimensione US	M
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni SE	D100
Dimensioni NL	C50
Dimensioni ES	C50
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu marino / blu pervinca

Tipo di prodotto

Tuta