



Tuta Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia DE: 56



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091441 56
GTIN	7330509360057
Classe articolo	04T

Descrizione

Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

Tuta elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.

- **Tasca portacellulare interna.**
- **Tasca posteriore con patella.**
- **Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.**
- **Tasca portametro.**

Descrizione:

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con patella, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Tuta in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091442.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella con lo specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Taglia DE	56
Dimensione FR	50
Dim. IT	C56
Dimensione UK	XL
Dimensione US	XL
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	C56
Dimensioni SE	D104
Dimensioni ES	C56
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu marino / blu pervinca

Tipo di prodotto

Tuta