

**Tuta Industria, nero / grigio, Taglia DE: 58****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091442 58
GTIN	7330509360668
Classe articolo	04T

Descrizione**Esecuzione:**

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con pateletta, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

Tuta elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.

- **Tasca portacellulare interna.**
- **Tasca posteriore con pateletta.**
- **Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.**
- **Tasca portametro.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Tuta in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091441.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 65% poliestere
 Composizione del tessuto: 35% cotone
 Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²
 Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
 Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Dimensione US	2XL
Dimensione FR	52
Dimensione UK	2XL
Taglia DE	58
Dim. IT	C58
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	C58
Dimensioni NL	C58
Dimensioni SE	D104
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Tuta

