

**Tuta Industria, nero / grigio, Taglia DE: 62****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091442 62
GTIN	7330509360682
Classe articolo	04T

**Descrizione****Esecuzione:**

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con pateletta, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

**Tuta** elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.

- **Tasca portacellulare interna.**
- **Tasca posteriore con pateletta.**
- **Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.**
- **Tasca portametro.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Tuta** in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091441.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Composizione del tessuto: 35% cotone

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m<sup>2</sup>

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

## Descrizione tecnica

Taglia DE	62
Dimensione FR	56
Dimensione US	3XL
Dim. IT	C62
Dimensione UK	3XL
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni SE	D104
Dimensioni NL	C62
Dimensioni ES	C62
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Tuta

