

Garant**Coppia di ganasce di presa, H = 40, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360183 5
GTIN	4062406198794
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	PCV 160
Campo di serraggio S1	50 - 60 mm
Campo di serraggio S2	80 - 90 mm
Larghezza ganasce A	80 mm
Attributo del nome del prodotto	H = 40
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

