

**Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR1235****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

**Eccellente rapporto peso-prestazioni** con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.<br>Dim. GSR1220HX, attacco portainserito esagonale da 1/4 (E63).<br>Durata elevata grazie al **motore EC senza spazzole.**

**Fornitura:**

Inclusi caricabatterie e L-BOXX. 2x batterie 12V / 3Ah.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	19 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	0 - 10 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Campo numero di giri 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima morbido	15 Nm
Campo numero di giri 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Capacità batteria	3 Ah
Denominazione originale prodotto	GSR 12V-35
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Utilizzo tipico	Strong
Peso	0,8 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia massima duro	30 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	12V
USP2	Motore senza spazzole, in L-Boxx

## Accessori

Caricabatterie Modello GAL1240	073866 GAL1240
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12