



Chiavi con bocca triangolare, Per viti: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	623505 M8
GTIN	4020772044381
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Lunghezza codolo: 125 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 12,05 mm

Ø gambo: 16 mm

Descrizione tecnica

Per viti	M8
Ø gambo	16 mm
Altezza della testa dimensione interna F	12,05 mm
Lunghezza codolo	125 mm
Modello	22417A

Tipo di prodotto

Chiave a bussola