

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/11mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260905 12/11  |
| GTIN            | 4045197798046 |
| Classe articolo | 21T           |

**Descrizione tecnica**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Codice ISO portautensile               | STJCR/L 1212M11                       |
| Set di viti per inserti                | 269021 1                              |
| Inserto adatto                         | TC.. 1102..                           |
| Lunghezza complessiva L                | 150 mm                                |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 12 mm                                 |
| Dimensione codolo                      | 12 mm                                 |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 16 mm                                 |
| Misura inserto                         | 11 mm                                 |
| Norma                                  | Norma interna                         |
| Tipo di impiego                        | sinistro                              |
| Passaggio interno per LR               | no                                    |
| Angolo di regolazione κ                | 93 grado                              |
| Applicazione                           | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                           | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto                       | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7                    | 674248 TX7 |
| Vite di serraggio Modello 1   | 269021 1   |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |