



Salopette Pulsschlag, blu pervinca / nero, Taglia: 64



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091171 64
GTIN	4053813028484
Classe articolo	06K

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi **elementi catarifrangenti** garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di rinforzi, per consentire un uso prolungato.

Salopette con protezione reni rialzata.

- **Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.**
- **Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.**
- **Certificazione a norma EN 14404 assieme alla ginocchiera n. art. 091848.**

Descrizione:

- **Linea ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.**
- **Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.**
- **Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.**
- **Cintura elasticizzata.**
- **Ginocchio preformato con zona per il movimento.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colore **blu scuro / antracite** al n. art. 091172.

Disponibile su richiesta in altri colori.

La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Norma: EN 14404

Descrizione tecnica

Dimensione US	48/35
Taglia DE	64
Dimensione FR	60
Dimensione IT	60
Dimensione UK	48R
Serie	Pulsschlag
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	64
Dimensioni ES	60
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu pervinca / nero
Norma	EN 14404
Tipo di prodotto	Salopette