

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	SVACR/L 1212M11
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Set di viti per inserti	269021 1
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200