

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	SVACR/L 1616M16
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Dimensione codolo	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500