



Termometro a infrarossi, Modello: T1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474012 T1
GTIN	4029547011689
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione rapida e senza contatto anche a distanza.

- **Display: Valori min. / max.**
- **Allarme ottico e acustico al superamento del valore limite.**
- **Piccolo e maneggevole con display illuminato.**
- **Misurazione rapida: 2 misurazioni/s**

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo e 1× batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Accessori speciali:

Custodia protettiva n. art. 474029.

Descrizione tecnica

Limite di errore (da 0,1 °C a 400 °C)	$\pm 1,5$ o $\pm 1,5\%$ del valore di misura °C
Peso	200 g
Ottica	10 : 1
Emissività regolabile	0,1 - 1

Larghezza	38 mm
Intervallo di misurazione	-30 - 400 °C
Altezza	190 mm
Limite di errore (da -30 °C a 0 °C)	±2 o ±2% del valore di misura °C
Risoluzione strumento a infrarossi	0,1 °C
Lunghezza	75 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	15
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A
---	----------

Accessori

Telo protettivo in pelle	474029
--------------------------	--------