



Avvitatore pneumatico angolare a massa battente compatto, Modello: 7737



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079200 7737
GTIN	015451761158
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a massa battente angolare potente e compatto con alloggiamento in alluminio. Forma molto piatta. 250 Nm di coppia con solo 1,12 kg. Comando a una mano e **martello a percussione di lunga durata**.

Descrizione tecnica

Peso	1,12 kg
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Campo di coppia	34 - 224 Nm
Fabbisogno massimo d'aria	703,8 l/min
Rumorosità	93 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Vibrazione massima a norma EN	10,3 m/s ²
Lunghezza	240 mm

Denominazione originale prodotto	7737
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori