

PRYOR

Set di punzoni con lettere, 26 pezzi Dotstress A – Z, Altezza di scrittura: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085442 3
GTIN	5022044018242
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffatura.

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Spessore gambo	6,35
Lunghezza complessiva	63,5 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
---------------------------	-------------