



Perno di alloggiamento, Forma A acciaio legato, Ø D: 12 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370041 12
GTIN	2050001877772
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato rettificato e kolsterizzato®.

Uso:

Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.

Utilizzabile come base o arresto temprato per dispositivi.

Ø esterno d_{n6} : 12 mm

Lunghezza 1: 15 mm

Lunghezza collare L_2 : 12 mm

Filettatura M: M4

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	15 mm
Ø esterno D	12 mm
Filettatura M	M4
Lunghezza collare L_2	12 mm
Ø esterno d_{n6}	12 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo

