

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	CRSNR/L 2525M12
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	12 mm
Staffa	259035 3
Vite per sottoplacchetta	259025 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta	259031 43
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Inserto adatto	RN.. 1207..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Sottoplacchetta per staffa	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 3	259035 3
Sottoplacchetta Modello 43	259031 43
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259025 2
Appoggio per staffa Modello 1	259041 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500