

**Supporto basculante scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370057 M8
GTIN	2050001878755
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in metallo duro.

Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	13 mm
Ø Esterno D	13 mm
Filettatura M	M8
Ø Esterno D ₁	7,2 mm

Lunghezza collare L_2	8 mm
Portata massima (statica)	10 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante