

**Supporto basculante scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370057 M10
GTIN	2050001879875
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in metallo duro.

Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D ₁	10,5 mm
Lunghezza 1	18 mm
Filettatura M	M10
Ø Esterno D	20 mm

Lunghezza collare L_2	10 mm
Portata massima (statica)	25 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante