

**Supporto basculante piano, filettatura interna, Filettatura M: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370058 M3
GTIN	2050001879318
Classe articolo	37K

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

Con filettatura interna.

**Uso:**

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

**Nota:**

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza collare L <sub>2</sub>	3,5 mm
Ø Esterno D	12 mm
Lunghezza 1	11 mm
Filettatura M	M3

Ø Esterno D <sub>1</sub>	7,2 mm
Portata massima (statica)	10 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante