

**Supporto basculante piano, filettatura interna, Filettatura M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370058 M5
GTIN	2050001877079
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

Con filettatura interna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	25 mm
Filettatura M	M5
Ø Esterno D ₁	20 mm
Ø Esterno D	28 mm

Lunghezza collare L ₂	6,3 mm
Portata massima (statica)	90 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante