

**Supporto basculante scanalato, filettatura interna, Filettatura M: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370059 M3
GTIN	2050001882394
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
Con filettatura interna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	12 mm
Filettatura M	M3
Lunghezza collare L ₂	3,5 mm
Lunghezza 1	11 mm

Ø Esterno D ₁	7,2 mm
Portata massima (statica)	10 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante