

Garant**Frese per smussi GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Angolo γ : 75grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215152 75
GTIN	4045197801029
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a smussare e cianfrinarea manicotto robusta. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Larghezza smusso ottenibile b	7,5 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Altezza smusso ottenibile h	27,8 mm
Inserto adatto	AP.T 1805..
Angolo γ	75 grado

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø Massimo D_1	50 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	29,5 mm
Ø Minimo D	35 mm
Set di viti per inserti	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	60 mm
Serie	Softcut®
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,11 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219808
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP