

**Pinza di serraggio a 4 spine DigiCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	729530 0,5
GTIN	4049002056956
Classe articolo	73T

Descrizione**Esecuzione:**

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm e visualizzabile a display (regolazione in mm e pollici). Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata. Funzione di ritaratura. Controllo elettronico dell'usura con funzione di avvertimento. Funzione di regolazione. Posizionatori Rennsteig e MIL utilizzabili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti con geometria di serraggio analoga a MIL.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	175 mm
Per sezione del filo	0,03 - 0,5 mm ²
Denominazione originale prodotto	DigiCrimp
Arresto forzato	sì
Display digitale	sì

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio