

**Elemento Weldon con compensazione, corto, Per Ø nominale: 8mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 335720 8      |
| GTIN            | 4045197801500 |
| Classe articolo | 32P           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.

**Vantaggi:**

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

**Uso:**

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

**Accessori speciali:**

Elemento di compensazione n. articolo 335730.

**Nota:**

Funzione di compensazione minima **solo** in combinazione con n. articolo 300415 e 335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art. 335740.

**Descrizione tecnica**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Corsa di regolazione V | 10 mm |
| Campo di serraggio d   | 8 mm  |
| Ø Esterno D            | 16 mm |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Sporgenza totale A      | 39,5 mm                 |
| Lunghezza complessiva L | 48 mm                   |
| Tipo di prodotto        | Mandrino di maschiatura |

---

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Elemento di compensazione Campo di serraggio d 7-10 mm | 335730 7-10 |
|--|-------------|