


**Elemento Weldon rigido, Per Ø nominale: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335740 8
GTIN	4045197801364
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Due piani di trascinamento spostati di 180° e 10 mm.

Vantaggi:

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	16 mm
Campo di serraggio d	8 mm
Sporgenza totale A	39,5 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Lunghezza complessiva L	52 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

