



Tester bipolari, Modello: 750-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto e impugnatura ergonomica con anello antiscivolo per lavorare in sicurezza senza rischi di scivolamento. **Display a 360° di facile lettura** con cavo ottico.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione, dell'assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Fornitura:

Incluse batterie n. art. 081561 Dim. LR3, protezione punte di prova e attacchi delle punte di misura.

Descrizione tecnica

Prova di continuità	acustico / LED fino a 500 kΩ
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V
Grado di protezione IP	IP 64
Controllo della direzione del campo rotante	100 – 690 V
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------