

ARIANA**Sistema flessibile 1/4 pollici, Modello: RD6,4****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 084400 RD6,4 |
| GTIN | 4037728111240 |
| Classe articolo | 08J |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.

- **Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.**
- **Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.**
- **Portata: circa 15 l/min. (1/4 pollici), Ø esterno max. 17 mm.**

Fornitura:

4 getti tondi con Ø interno 6,4 mm

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Sistema di raffreddamento |
|------------------|---------------------------|