



## Punta in metallo duro per calcestruzzo "CYL-3", Ø Punta: 4 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	786005 4
GTIN	3165140186681
Classe articolo	76K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

**Punta forante a percussione e a rotazione** con robusto inserto di metallo duro.

#### Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per **praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilico e ceramica.

Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

Codolo: Codolo cilindrico

Lunghezza elica: 40 mm

Lunghezza complessiva: 75 mm

Ø gambo: 4 mm

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza elica	40 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Ø punta	4 mm
Ø gambo	4 mm
Materiale da taglio	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punta per pietra