



## Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, Ø × Lunghezza complessiva: 10X115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789005 10X115
GTIN	3165140027847
Classe articolo	76K

### Descrizione

#### Esecuzione:

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

#### Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	115 mm
Numero taglienti Z	2
Ø	10 mm
Lunghezza elica	50 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

