

**Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, Ø × Lunghezza complessiva:  
16X615mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789005 16X615
GTIN	3165140028059
Classe articolo	76K

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

**Nota:**

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	615 mm
Lunghezza elica	550 mm
Numero taglienti Z	2
Ø	16 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

