

**Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, Ø × Lunghezza complessiva:  
18X200mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789005 18X200 |
| GTIN            | 3165140028004 |
| Classe articolo | 76K           |

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

**Nota:**

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

**Descrizione tecnica**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Lunghezza elica               | 150 mm                 |
| Numero taglienti Z            | 2                      |
| Lunghezza complessiva         | 200 mm                 |
| Ø                             | 18 mm                  |
| Materiale da taglio           | HM                     |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo                        | SDS Plus               |
| Tipo di prodotto              | Punta per pietra       |

