

**Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, Ø × Lunghezza complessiva:
18X450mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789005 18X450
GTIN	3165140028295
Classe articolo	76K

Descrizione**Esecuzione:**

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	450 mm
Lunghezza elica	400 mm
Ø	18 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

