



Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, Ø × Lunghezza complessiva: 25X450mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789005 25X450
GTIN	3165140028158
Classe articolo	76K

Descrizione

Esecuzione:

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Descrizione tecnica

Ø	25 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza elica	400 mm
Lunghezza complessiva	450 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

