

**Garant****RC.X 1003, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Classe articolo	21G

### Descrizione

RC.X 1003 HB7010-1 Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	RCMX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura