


HOLEX**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 240, Ø Testa ×
Larghezza testa: 20X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	3 mm
Velocità consigliata	20000 min ⁻¹
Larghezza della testa	10 mm
Ø Testa	20 mm
Grana	240
Numero massimo giri	28000 min ⁻¹
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 240

Tipo di prodotto

Spazzole lamellari in tessuto
abrasivo con gambo**Dati utente**

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		