


HOLEX**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 240, Ø Testa ×
Larghezza testa: 3/30X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554500 3/30X10
GTIN	4045197803481
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	18000 min ⁻¹
Grana	240
Ø Testa	30 mm
Ø Gambo	3 mm
Velocità consigliata	16000 min ⁻¹
Larghezza della testa	10 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A

Attributo del nome del prodotto	grana 240
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		