

**BMI****Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 3m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462090 3
GTIN	4007368112235
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:**

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza corpo	58 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Larghezza del nastro	13 mm
Larghezza corpo	26 mm
Altezza corpo	57 mm
Norma	EG I
Taratura	G1

Tipo di prodotto

Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m

026240 5