


**Garant****Set di inserti GARANT Power Drill SOGX 080407 modello UNI, HB6535,  
Modello: 30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2386 30
GTIN	4062406206109
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Per:**

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234015.

**Raccomandazioni:**

Nella foratura con supporto n. art. 234015 ridurre l'avanzamento al 70%.

**Nota:**

Non usare come tagliente interno GG2354 – GG2360. (assolutamente necessario per un tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630)

**Descrizione tecnica**

Serie	Power Drill
Contenuto	30
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB6535
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	adatto	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	adatto	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	adatto	140 m/min	K
Uni	adatto		
a umido max.	adatto		

## Accessori

SOGX 080407 Modello UNI

234062 UNI