



Levigatrice diritta ad aria compressa, Ø pinza di serraggio 6 mm, Modello: 3550-180ES



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa con potenza fornita di 1050 W e velocità massima di **18000 giri/min.**

Ø pinza di serraggio 6 mm. Esecuzione lunga con colletto sottile.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	18000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	1560 l/min
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Potenza fornita	1050 W
Peso	1,4 kg
Lunghezza	365 mm
Rumorosità	81 dB(A)
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

