



## Sistema di marcatura da tavolo mini 120/100 Station Touch, Modello: STATION



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085756 STATION
GTIN	
Classe articolo	04F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di marcatura da tavolo con:

- **Touchscreen capacitivo**
- **Bilanciere per una rapida sostituzione dei componenti**
- **Azionamento elettromagnetico**
- **Illuminazione a LED dell'area di marcatura attivabile**
- **Cavo per elettronica inserito in una catena portacavi**
- **Puntatore laser per la simulazione del processo di marcatura**
- **30 pressioni di bulinatura impostabili**
- **Software integrato**

### Descrizione tecnica

Profondità di marcatura massima	5 mm
Altezza di scrittura	1 - 99,9 mm
Denominazione originale prodotto	mini 120/100 STATION

Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Ethernet
Altezza massima del campo di marcatura	100 mm
Larghezza massima del campo di marcatura	120 mm
Caratteri	Carattere set
Caratteri	Aa-Zz
Caratteri	0-9
Tipo di carattere	Carattere centrato
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	230 V
Tipo di prodotto	Marcatrice

## Accessori

Lamiera di tenuta per FlyMarker® mini Modello 120/45	085758 120/45
Magnete a spessore extra Modello 120/45	085779 120/45
Telaio a colonna per il funzionamento/l'uso da fermo Modello MINI	085783 MINI
Creazione del logo da file Modello LOGO	085785 LOGO
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 110 grado	085790 110
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 60 grado	085790 60
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 90 grado	085790 90