



Trapano a percussione, Modello: GSB212RCT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075720 GSB212RCT
GTIN	3165140762144
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione con motore ad alto rendimento con coppia elevata per le applicazioni più difficili come foratura, lavorazione con frese a tazza e seghe a tazza, oltre che per l'avvitatura.

- **Nuova maniglia di sicurezza con fissaggio innovativo e rivestimento morbido per una presa sicura della macchina.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.**
- **Frizione meccanica di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro, anche con le applicazioni più impegnative.**
- **Mandrino autoserrante rivestito con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano.**
- **Collo del mandrino Ø 43 mm (norma europea) – utilizzabile nel supporto.**
- **Trasmissione a 2 velocità.**
- **Torque Control per elevata precisione: Preselezione della forza di torsione per l'avvitamento di viti.**
- **Constant Electronic per lavorare in comodità: mantiene costante il numero di giri anche sotto sforzo.**

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, asta di profondità da 210 mm, mandrino autoserrante da 13 mm, L-BOXX 136 e inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio.

Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Denominazione originale prodotto: GSB 21-2 RCT

Potenza assorbita: 1300 W

Coppia max.: 43 Nm

Scheda tecnica

Mandrino con pinza: 1/2 pollice – 20 UNF

Numero max. giri 1 velocità: 900 min⁻¹

Numero max. giri 2 velocità: 3000 min⁻¹

Descrizione tecnica

Ø max. punta elicoidale per calcestruzzo	22 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 21-2 RCT
Numero max. giri 1 velocità	900 min ⁻¹
Numero max. giri 2 velocità	3000 min ⁻¹
Peso	2,9 kg
Ø max. punta elicoidale per acciaio	16 mm
Vibrazione massima a norma EN	14,6 m/s ²
Ø max. punta elicoidale per legno	40 mm
Coppia max.	43 Nm
Potenza assorbita	1300 W
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Numero di colpi massimo	15300 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Trapano a percussione