

**Mitutoyo****Micrometro Set di 3 pezzi, Campo di misura: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Fornitura:****3 x micrometri** n. art. 420500 Dim. 0 – 25.**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Limite di errore	2 µm
Esecuzione superficie di contatto	con riporto in metallo duro
Ø Tamburo graduato	18 mm

Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 3X25 mm	022000 3X25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 3X25 mm	022010 3X25

### Accessori

Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420500 0-25
--	-------------