

Garant

Flessometro Set di 3 pezzi, Lunghezza: 5m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461901 5
GTIN	4062406206635
Classe articolo	41H

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.

Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in **Haptoprene bicomponente** per garantire un'impugnatura perfetta.

I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.

L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.

Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.

Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Risoluzione mm

Fornitura:

3x flessometri n. art. 461900.

Descrizione tecnica

Altezza corpo	69 mm
Lunghezza del nastro	5 m
Larghezza corpo	30 mm
Colore del nastro	bianco
Lunghezza corpo	70 mm

Scheda tecnica

Larghezza del nastro	16 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/461901-5>