

Garant**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
SET1mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251112 SET1
GTIN	4062406206598
Classe articolo	29W

Descrizione

Fornitura:

Set composto da un portainseriti con bloccaggio PSSN 45° n. art. 251112, incluso cad. 1 inserto di tornitura per raggi n. art. 251399_1-4.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PSSNR 2020K12
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 20/12 mm

251112 20/12

SNMX 120408 Raggio 1-4 mm

251398 1-4