

Garant GRIDLINE

### Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con sportello e 1 cassetto, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920824 1500
GTIN	4062406207076
Classe articolo	9GG

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. Corpo per cassetto a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. <strong>Cassetti a estrazione totale,</strong> con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento. Alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

##### Fornitura:

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 125

Altezza porta (destra) mm: 375

##### Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

##### Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**. **Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Profondità utile cassette	500 mm
Peso	107 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Larghezza struttura portante	1300 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	Ready-to-go
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza	850 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Numero di porte	1
Numero dei cassette	1
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza	GS TÜV Süd
Attributo del nome del prodotto	20×20G

## Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Banco da lavoro