

Garant**Chiave combinata, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613600 11
GTIN	4062406220037
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca massima h1	5,5 mm
Apertura	11 mm
Lunghezza chiave L	135 mm
Altezza massima anello h _{2max}	10 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave