

**Garant****Chiave combinata, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613600 10
GTIN	4062406220020
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Nota:**

**HT-Drive** – il profilo straordinariamente preciso.

**Vantaggi:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

**Descrizione tecnica**

Apertura	10 mm
Lunghezza chiave L	125 mm
Altezza massima anello $h_{2max}$	9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca massima $h_1$	5 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave