

Garant**Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 10X13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610600 10X13
GTIN	4062406220211
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	170 mm
Altezza bocca massima h	6 mm
Apertura ₂	13 mm
Apertura ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura bocca massima b2	31 mm
Apertura bocca massima b1	26 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posizione della bocca 1	15 grado

Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave